


### MUFE SI PAPUCI

NR CR	DENUMIRE PRODUS	REPER
<b>MUFE PENTRU INNADIREA CONDUCTOARELOR TORSADATE</b>		
		
1	Mufe innadire faza	MIF 16
2	Mufe innadire faza	MIF 25
3	Mufe innadire faza	MIF 35
4	Mufe innadire faza	MIF 50
5	Mufe innadire faza	MIF 70
6	Mufe innadire nul	MIN 50
7	Mufe innadire nul	MIN 70
8	Mufe innadire nul	MIN 95
<b>MUFE SI PAPUCI DIN TEAVA DE ALUMINIU PENTRU CONDUCTOARE</b>		
1	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 16
2	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 25
3	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 35
4	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 50
5	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 70
6	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 95
7	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 120
8	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 150
9	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 185
10	Mufa din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	MPTAM 240
11	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 16
12	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 25
13	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 35
14	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 50
15	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 70
16	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 95
17	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 120
18	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 150
19	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 185
20	Papuc din teava de aluminiu pentru conductoare multifilare	PTAM 240
<b>PAPUCI DIN CUPRU (se executa la comanda ferma)</b>		
1	Papuci din teava de cupru, sectiune 16 mmp	PTCu(T) 16
2	Papuci din teava de cupru, sectiune 25 mmp	PTCu(T) 25
3	Papuci din teava de cupru, sectiune 35 mmp	PTCu(T) 35
4	Papuci din teava de cupru, sectiune 50 mmp	PTCu(T) 50
5	Papuci din teava de cupru, sectiune 70 mmp	PTCu(T) 70
6	Papuci din teava de cupru, sectiune 95 mmp	PTCu(T) 95
7	Papuci din teava de cupru, sectiune 120 mmp	PTCu(T) 120